

RFID



Button Combo ChoiceSet™

Especificações do Produto

| Classe de Produtos | Dimensões | Peso Individual |
|--|---|-----------------|
| RFID Botons | | |
| HD.Tag (HDX) Boton Inviolável | 1.2" diâmetro x .54"D (3cm x 1.4cm) | 0.26 oz (7.3g) |
| HD.Tag (HDX) Boton Não Inviolável | 1.2" diâmetro x .45"D (3cm x 1.2cm) | 0.26 oz (7.3g) |
| e.Tag (FDX) Boton Inviolável | 1.2" diâmetro x .54"D (3cm x 1.4cm) | 0.29 oz (8.2g) |
| e.Tag (FDX) Boton Não Inviolável | 1.2" diâmetro x .45"D (3cm x 1.2cm) | 0.29 oz (8.2g) |
| e.Tag (FDX) Boton Ovinos /Caprinos | 1.0" diâmetro x .2" D (2.5cm x .5cm) | 0.13 oz (3.8g) |
| Combo RFID Tags | | |
| HD Combo Tag Extra Large Inviolável | 4.3" L x 2.8" W (11cm x 7cm) | 0.56 oz (16.0g) |
| HD Combo Tag Extra Large Não Inviolável | 4.3" L x 2.8" W (11cm x 7cm) | 0.56 oz (16.0g) |
| HD Combo Tag Large Inviolável | 3.0" L x 2.2" W (7.6cm x 5.7cm) | 0.40 oz (11.0g) |
| e. Combo Tag Extra Large Não Inviolável | 4.3" L x 2.8" W (11cm x 7cm) | 0.68 oz (19.2g) |
| e. Combo Tag Extra Large Não Inviolável | 4.3" L x 2.8" W (11cm x 7cm) | 0.68 oz (19.2g) |
| e. Combo Tag Large Inviolável | 3.0" L x 2.2" W (7.6cm x 5.7cm) | 0.46 oz (13.0g) |
| Choice Set RFID Boton Com Panel Tag | | |
| Extra Large | 4" L x 3" W (10cm x 7.6cm) | 0.38 oz (10.7g) |
| Extra Large Inviolável | 4" L x 3" W (10cm x 7.6cm) | 0.45 oz (12.7g) |
| Extended | 3¾" L x 2½" W (9.5cm x 6.4cm) | 0.25 oz (7.0g) |
| Large | 2¾" L x 2¼" W (7.0cm x 5.7cm) | 0.19 oz (5.3g) |
| Large Inviolável | 2¾" L x 2¼" W (7.0cm x 5.7cm) | 0.18 oz (5.1g) |
| machos | | |
| Macho Standard Redondo | 1.1" diâmetro (2.8cm) | 0.07 oz (2.0g) |
| Macho Grande | 2.7" L x 2.2" w (6.9cm x 5.7cm) | 0.20 oz (5.7g) |
| RFID Boton - Cores | Amarelo, Branco, Laranja, Pink | |
| Panel Tag - Cores | Laranja, Amarelo, Branco, Lilás, Vermelho, Azul, Verde, Pink, Preto | |
| Construção | Poliuretano de alta densidade. | |
| Distância de Leitura | Até 1.2m com ótima orientação do Tag, dependendo do sistema usado. | |
| Aplicação com Variação de temp. | | |
| HD.Tag HDX Tags | 0° a 122° F | - 18° a 50° C |
| e.Tag FDX Tags | - 31° a 122° F | - 35° a 50° C |
| Aprovações | ISO 11784, ISO 11785, ICAR USDA e.tag line CCIA | |
| Força | Passivo. Pode ser lido por todos os leitores ISO compatíveis. | |
| Infecta + Guard | Ingredientes ativos são: 1.1 Hexamethylenebis [5-(4-Chlorophenyl) Biguanide] Digluconate | |

Cuidados

Infect+Guard é auto ativado sobre o macho.
Armazenar em local fresco e seco. Não permitir que o macho seja exposto a umidade antes da aplicação.

Garantia

Os produtos Destron Fearing tem garantia de vida útil a partir da data da compra contra defeitos de fabricação e do material quando usados conforme indicado.

usar o ProGrip Applicator
a retenção de otimizar

Manufacturado por:
Destron Fearing -Rua São Paulo,
1905 São Caetano do Sul CEP 09541-100, S P, Brazil
Atendimento ao Cliente: (5511) 4226.1818
www.destronfearing.com

